

**Garant****Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 3.5/8-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130055 3.5/8-8
GTIN	4062406055141
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN  
Snijmateriaal: HSS  
Gangen per inch: 8  
Schroefdraad-Ø: 92,075 mm  
Totale lengte L: 180 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Schacht-vierkant □: 44 mm  
Kerngat-Ø: 89 mm

**Technische beschrijving**

Draadspoed	3,175 mm
Totale lengte L	180 mm
Snijmateriaal	HSS
Kerngat-Ø	89 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Gangen per inch	8
Aantal spaangroeven	10
Schroefdraad-Ø	92,075 mm

Draaddiepte	138,11 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Aantal snijkanten Z	10
Draadsoort	UN
Draadafmeting	3.5/8-8 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap