

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 4.3/4-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130055 4.3/4-10
GTIN	4062406055486
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 10
Schroefdraad-Ø: 120,65 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 56 mm
Schacht-vierkant □: 44 mm
Kerngat-Ø: 118,35 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	12
Snijmateriaal	HSS
Gangen per inch	10
Aantal spaangroeven	12
Draaddiepte	180,975 mm
Kerngat-Ø	118,35 mm
Totale lengte L	180 mm
Draadspoed	2,54 mm

Schroefdraad-Ø	120,65 mm
Schacht-Ø D _s	56 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	4.3/4-10 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap