

**HOLEX®****Tulejki lamelkowe (ZA) ziarno 40 zgrubne, Ø tulei x szerokość tulei: 45X30 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	553820 45X30
GTIN	4045197723123
Klasa artykułu	52E

## Opis

### Wykonanie:

**Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach.** Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami trzpieni tulejek z materiału ściernego.

**Tulejki lamelkowe ściernie** ułożone ciasno wokół stabilnego rdzenia, wykonane z tkaniny z korundu cyrkonowego (ZA). Wskutek równomiernego zużycia poszczególnych listków następuje ciągle odsłanianie nowego płótna ściernego, co wielokrotnie zwiększa trwałość i wydajność szlifowania.

### Zastosowanie:

Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku - również na krawędziach.

Przy agresywnym szlifowaniu płaszczyzn stanowi alternatywę dla tulejek z materiału ściernego albo ściernic wachlarzowych. Zastosowanie wyłącznie w kierunku ruchu korpusu kierunku ruchu jest oznaczony na rdzeniu tulei.

### Pasuje do :

Trzpieni do tulejek z materiału ściernego nr 553600.

oznaczenie ziarnistości: ZA

Ø zewnętrzna: 60 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 12700 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

Ø tulei	45
ziarnistość	40
maksymalna prędkość obrotowa	12700 min <sup>-1</sup>
szerokość tulei	30
Ø zewnętrzna	60 mm
ziarnistość	zgrubne
Materiały ściernie	korund cyrkonowy
oznaczenie ziarnistości	ZA
kształt tulei	walcowy

## Akcesoria

Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o Ø 6 mm Ø główki x długość główki 45X30 mm

553600 45X30