

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 4.1/8-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 4.1/8-16
GTIN	4062406056445
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS  
Gangen per inch: 16  
Schroefdraad-Ø: 104,8 mm  
Totale lengte L: 180 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Schacht-vierkant □: 44 mm  
Kerngat-Ø: 103,3 mm

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	103,3 mm
Schroefdraad-Ø	104,8 mm
Gangen per inch	16
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Aantal snijkanten Z	12
Draadspoed	1,588 mm
Totale lengte L	180 mm

Snijmateriaal	HSS
Aantal spaangroeven	12
Schacht-vierkant □	44 mm
Draaddiepte	157,16 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	4.1/8-16 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap