

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 3-20

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 130056 3-20 |
| GTIN | 4062406055981 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN-LH
 Snijmateriaal: HSS
 Gangen per inch: 20
 Schroefdraad- \varnothing : 76,2 mm
 Totale lengte L: 160 mm
 Schacht- \varnothing D_s: 50 mm
 Schacht-vierkant \square : 39 mm
 Kerngat- \varnothing : 75 mm

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Kerngat- \varnothing | 75 mm |
| Schacht- \varnothing D _s | 50 mm |
| Schroefdraad- \varnothing | 76,2 mm |
| Schacht-vierkant \square | 39 mm |
| Draaddiepte | 114,3 mm |
| Snijmateriaal | HSS |
| Totale lengte L | 160 mm |
| Gangen per inch | 20 |

| | |
|------------------------------|--|
| Aantal snijkanten Z | 8 |
| Aantal spaangroeven | 8 |
| Draadspoed | 1,27 mm |
| Draadsoort | UN-LH |
| Draadafmeting | 3-20 UN LH |
| Coating | TiN |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat |
| Snijrichting | links |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |