

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 4-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 4-12
GTIN	4062406054144
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 12
Schroefdraad-Ø: 101,6 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 56 mm
Schacht-vierkant □: 44 mm
Kerngat-Ø: 99,6 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	101,6 mm
Aantal snijkanten Z	12
Aantal spaangroeven	12
Schacht-vierkant □	44 mm
Snijmateriaal	HSS
Gangen per inch	12
Kerngat-Ø	99,6 mm

Draadspoed	2,11 mm
Schacht-Ø D _s	56 mm
Totale lengte L	180 mm
Draaddiepte	152,4 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	4-12 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap