

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 2.1/8-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 2.1/8-8
GTIN	4062406055585
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS  
Gangen per inch: 8  
Schroefdraad-Ø: 54 mm  
Totale lengte L: 140 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
Schacht-vierkant □: 32 mm  
Kerngat-Ø: 51 mm

**Technische beschrijving**

Draadspoed	3,175 mm
Totale lengte L	140 mm
Schroefdraad-Ø	54 mm
Gangen per inch	8
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	80,96 mm

Schacht-vierkant □	32 mm
Aantal spaangroeven	6
Kerngat-Ø	51 mm
Aantal snijkanten Z	6
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	2.1/8-8 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap