

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 2.3/16-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 2.3/16-16
GTIN	4062406055592
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS-LH
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 16
Schroefdraad-Ø: 55,563 mm
Totale lengte L: 140 mm
Schacht-Ø D_s: 40 mm
Schacht-vierkant □: 32 mm
Kerngat-Ø: 54,1 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	32 mm
Snijmateriaal	HSS
Gangen per inch	16
Kerngat-Ø	54,1 mm
Schroefdraad-Ø	55,563 mm
Totale lengte L	140 mm
Draaddiepte	83,34 mm

Aantal snijkanten Z	6
Schacht-Ø D _s	40 mm
Draadspoed	1,588 mm
Aantal spaangroeven	6
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	2.3/16-16 UNS LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap