

HOLEX®**Chwyt trzpieniowy SK, SK / stożek uchwyty wiertarskiego: 50/16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	342887 50/16
GTIN	4062406109394
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Trzpienie hartowane w całości i dokładnie zaszlifowane. Długotrwała, wysoka dokładność ruchu obrotowego, ponieważ wióry i lekkie uderzenia nie uszkodzą hartowanej powierzchni. Wersja precyzyjna ze stożkiem niesamohamownym i gwintem mocującym.

Stożek niesamohamowny wg DIN 69871 A/1 z rowkiem chwytakowym i gwintem do sworzni dociągających.

Zastosowanie:

Do mocowania uchwytów wiertarskich we frezarkach i urządzeniach ze stożkiem niesamohamownym.

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

stożek uchwyty wiert. DIN 238: B 16

Ø D stożka: 15,733 mm

wewnętrzny gwint dociągający: M24

kod kolorów dla pasującego chwytu: SK 50

Opis techniczny

Wielkość stożka niesamohamownego	50
stożek uchwyty wiert. DIN 238	B 16
kod kolorów dla pasującego chwytu	SK 50
wewnętrzny gwint dociągający	M24

Ø D stożka

15,733 mm