

HOLEX**Chwyt trzpieniowy SK, SK / stożek uchwyty wiertarskiego: 40/16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	342886 40/16
GTIN	4062406109370
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Trzpień hartowane w całości i dokładnie zaszlifowane. Długotrwała, wysoka dokładność ruchu obrotowego, ponieważ wióry i lekkie uderzenia nie uszkadzają hartowanej powierzchni. Wersja precyzyjna ze stożkiem niesamohamownym i gwintem mocującym.

Zastosowanie:

Do mocowania uchwyty wiertarskich we frezarkach i urządzeniach ze stożkiem niesamohamownym. Z wewn. gwintem mocującym M16 i z **rowkiem pierścieniowym do mocowania automatycznego** (np. Maho, Deckel, Mikron itp. – oraz do wszystkich obrabiarek standardowych z **mocowaniem ręcznym**).

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Opis techniczny

Ø D stożka	15,733 mm
stożek uchwyty wiert. DIN 238	B 16
Wielkość stożka niesamohamownego	40
wewnętrzny gwint dociągający	M16
kod kolorów dla pasującego chwytu	SK 40
Rodzaj produktu	gniazdo uchwyty wiertarskiego

