

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2.1/2-8

Bestelgegevens

Bestelnummer	130051 2.1/2-8
GTIN	4062406053543
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN-LH
 Snijmateriaal: HSS
 Gangen per inch: 8
 Schroefdraad-Ø: 63,5 mm
 Totale lengte L: 160 mm
 Schacht-Ø D_s: 50 mm
 Schacht-vierkant □: 39 mm
 Kerngat-Ø: 60,5 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	60,5 mm
Draaddiepte	95,25 mm
Gangen per inch	8
Schroefdraad-Ø	63,5 mm
Aantal snijkanten Z	6
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D _s	50 mm

Schacht-vierkant □	39 mm
Totale lengte L	160 mm
Draadspoed	3,175 mm
Aantal spaangroeven	6
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	2.1/2-8 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap