

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 2.1/2-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130055 2.1/2-18
GTIN	4062406054625
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UNS

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 18

Schroefdraad-Ø: 63,5 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D_s: 50 mm

Schacht-vierkant □: 39 mm

Kerngat-Ø: 62,3 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	63,5 mm
Snijmateriaal	HSS
Gangen per inch	18
Draaddiepte	95,25 mm
Totale lengte L	160 mm
Aantal spaangroeven	6
Draadspoed	1,411 mm
Aantal snijkanten Z	6

Kerngat-Ø	62,3 mm
Schacht-vierkant □	39 mm
Schacht-Ø D _s	50 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	2.1/2-18 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap