

**Garant****Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 3.1/8-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130055 3.1/8-12
GTIN	4062406054946
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN  
Snijmateriaal: HSS  
Gangen per inch: 12  
Schroefdraad-Ø: 79,375 mm  
Totale lengte L: 160 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
Schacht-vierkant □: 39 mm  
Kerngat-Ø: 77,4 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Gangen per inch	12
Draadspoed	2,11 mm
Draaddiepte	119 mm
Schroefdraad-Ø	79,375 mm
Aantal snijkanten Z	8
Snijmateriaal	HSS
Totale lengte L	160 mm

Schacht-vierkant □	39 mm
Kerngat-Ø	77,4 mm
Aantal spaangroeven	8
Draadsoort	UN
Draadafmeting	3.1/8-12 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap