

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 2.3/8-20

Bestelgegevens

Bestelnummer	130056 2.3/8-20
GTIN	4062406055691
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN-LH
 Snijmateriaal: HSS
 Gangen per inch: 20
 Schroefdraad-Ø: 60,325 mm
 Totale lengte L: 160 mm
 Schacht-Ø D_s: 50 mm
 Schacht-vierkant □: 39 mm
 Kerngat-Ø: 59,12 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	6
Kerngat-Ø	59,12 mm
Draaddiepte	90,49 mm
Totale lengte L	160 mm
Draadspoed	1,27 mm
Schroefdraad-Ø	60,325 mm
Snijmateriaal	HSS

Aantal snijkanten Z	6
Gangen per inch	20
Schacht-vierkant □	39 mm
Schacht-Ø D _s	50 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	2.3/8-20 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap