

**Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, SK 40 A = 52, ø trzpienia d1: 27mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302505 27
GTIN	4062406111038
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Gwint wewnętrzny do mocowania ręcznego.

Zastosowanie:

Z wpustem – do frezów z **rowkiem podłużnym**, np. wg DIN 841.

Z pierścieniem zabierakowym – do frezów z **rowkiem poprzecznym**, wg DIN 1880.

w dostawie::

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

Opis techniczny

gwint M	M16
długość trzpienia frezarskiego L ₃ z pierścieniem zabierakowym	21 mm
Długość całkowita L	166 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	27
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870	27
wymiar A długości wysięgu	52 mm
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	33 mm

Karta danych

Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	27
Ø mocowania D ₁	27 mm
adapter	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	DIN 2080
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów