

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 3.7/8-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 3.7/8-8
GTIN	4062406056377
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 8
Schroefdraad-Ø: 98,425 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 56 mm
Schacht-vierkant □: 44 mm
Kerngat-Ø: 95,4 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	8
Schacht-vierkant □	44 mm
Snijmateriaal	HSS
Aantal spaangroeven	10
Aantal snijkanten Z	10
Draadspoed	3,175 mm
Totale lengte L	180 mm

Kerngat-Ø	95,4 mm
Draaddiepte	147,64 mm
Schacht-Ø D _s	56 mm
Schroefdraad-Ø	98,425 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	3.7/8-8 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap