

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 3.1/4-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 3.1/4-18
GTIN	4062406056094
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS-LH
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 18
Schroefdraad-Ø: 82,55 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 50 mm
Schacht-vierkant □: 39 mm
Kerngat-Ø: 81,25 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	82,55 mm
Gangen per inch	18
Aantal spaangroeven	8
Draaddiepte	123,83 mm
Draadspoed	1,411 mm
Snijmateriaal	HSS
Totale lengte L	160 mm

Schacht-Ø D _s	50 mm
Kerngat-Ø	81,25 mm
Schacht-vierkant □	39 mm
Aantal snijkanten Z	8
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	3.1/4-18 UNS LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap