

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 4.5/8-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130055 4.5/8-16
GTIN	4062406055431
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 16
Schroefdraad-Ø: 117,5 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 56 mm
Schacht-vierkant □: 44 mm
Kerngat-Ø: 116 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	176,21 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Gangen per inch	16
Kerngat-Ø	116 mm
Schacht-Ø D _s	56 mm
Totale lengte L	180 mm
Snijmateriaal	HSS
Aantal snijkanten Z	12

Aantal spaangroeven	12
Draadspoed	1,59 mm
Schroefdraad-Ø	117,5 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	4.5/8-16 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap