


Garant**Uchylnie boczne ścianki perforowane, wysokość: 481 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928101 481
GTIN	4062406113148
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Do przykręcania na słupkach nośnych, uchylna i mocowana na żeliwnych zawiasach. Do przejrzystego i ergonomicznego składowania narzędzi.

Pasuje do :

Słupki nośne nr 928010, wielk. 481

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 481 mm

szerokość: 420 mm

głębokość: 25 mm

nośność: 20 kg

masa: 3 kg

Opis techniczny

wysokość	481 mm
głębokość	25 mm

nośność	20 kg
masa	3 kg
szerokość	420 mm
Grubość materiału	1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Uchylna ścianka z blachy perforowanej