

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 3.1/2-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130055 3.1/2-18
GTIN	4062406055059
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 18
Schroefdraad-Ø: 88,9 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 50 mm
Schacht-vierkant □: 39 mm
Kerngat-Ø: 87,6 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	39 mm
Aantal spaangroeven	10
Aantal snijkanten Z	10
Kerngat-Ø	87,6 mm
Schacht-Ø D _s	50 mm
Snijmateriaal	HSS
Totale lengte L	160 mm
Gangen per inch	18

Draadspoed	1,411 mm
Schroefdraad-Ø	88,9 mm
Draaddiepte	133,35 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	3.1/2-18 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap