

Garant

**Głowica do rozwierciania Cermet HPC H7 stal otwór przelotowy, bez powłoki,
Ø nomin. D: 30 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	239710 30
GTIN	4062406115302
Klasa artykułu	23A

Opis**Wykonanie:**

System do rozwierciania dokładnego z wymiennymi głowicami **szlifowany na gotowo, tolerancja IT7**. Geometria ostrza pasująca do zastosowania.

Bicie systemowe $\leq 5 \mu\text{m}$ (w odniesieniu do głowicy i uchwytu) po zmontowaniu.
z krótkimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

Zastosowanie:

do otworów przelotowych.

Do rozwierciania HPC/HSC.

wskazówka:

Całkowita długość robocza = L_1 (uchwyt nr 239740 / 239745) + l (głowica wymienna nr 239710 do 239735).

Dopasowany klucz mocujący nr 219987.

Zastosowanie do klucza dynamometrycznego nr 219986.

Pozostałe rozmiary dostępne na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Semi-Standard: tak

Wielkość uchwytu: 24 mm

długość ostrza l_1 : 12 mm

długość główki l: 26 mm

Liczba ostrzy Z: 8

posuw f w stali $< 1100 \text{ N/mm}^2$: 0,8 mm/obr,

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	8
Ø nomin. D	30 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm ²	0,8 mm/obr,
Wielkość uchwytu	24 mm
długość ostrza l ₁	12 mm
długość główki l	26 mm
rozwartość klucza	21 mm
Semi-Standard	tak
Seria	TopCut
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	Cermetal
norma	norma zakładowa
tolerancja otworu	H7
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
Strategia skrawania	HPC
chłodzenie wewnętrzne	tak
odpowiednie uchwyty	GARANT TopCut
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do rozwiercania