

Garant
Uchwyty 90°, walcowe, z chłodzeniem wewnętrznym, krótkie, Typ: 24

Dane zamówienia

Numer katalogowy	239740 24
GTIN	4062406115753
Klasa artykułu	23A

Opis
Wykonanie:

Wykonanie dostosowane do obrabiarek numerycznych, z parzystą wielkością \varnothing chwytu, pasującą do standardowych uchwytów **zacisków hydraulicznych** albo **precyz. uchwytów zaciskowych** zapewniających wysoką dokładność i niezawodność procesu.

wskazówka:

Inne uchwyty nr 210550-210582 i 212000.

chwyt: DIN 6535 HA h6

pasuje do otworu przelotowego \varnothing : 26,21 - 32,2 mm

pasują do \varnothing otworu podstawowego: 30,21 - 40,2 mm

długość całkowita L_{ges} : 142 mm

Długość użyteczna L_1 : 84 mm

\varnothing chwytu D_s h6: 25 mm

zalecany moment dokręcania: 25 Nm

Opis techniczny

Długość użyteczna L_1	84 mm
zalecany moment dokręcania	25 Nm
długość całkowita L_{ges}	142 mm
pasuje do otworu przelotowego \varnothing	26,21 - 32,2 mm
pasują do \varnothing otworu podstawowego	30,21 - 40,2 mm
\varnothing chwytu D_s h6	25 mm
Seria	TopCut

chłodzenie wewnętrzne	tak
chwyt	DIN 6535 HA h6
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem