


**ER-spantang HP met afdichting, ER 32, Nominale span-Ø d: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309377 18
GTIN	2050001765093
Artikelklasse	33F

**Omschrijving****Uitvoering:**

**systemrondloop-** en herhalingsnauwkeurigheid **3 µm** (3×D, maximaal = 50 mm), in combinatie met FAHRION CENTRO P-houder.

**Corrosiebescherming:** Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

**Voordeel:**

coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

**T.b.v.:**

Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

**Opmerking:**

· **Optimale rondloop alleen bij gebruik in een CENTRO P-houder.**

· **Spanbereik h10 (alleen nominale maat).**

Met **afdichting** voor inwendige koeling (toepasbaar tot 60 bar). **Vergelijkbaar met ISO 15488-A.**

**Technische beschrijving**

Nominale span-Ø d	18 mm
Opname	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 2 µm

Type	469 E
Buiten-Ø D	32,7 mm
Totale lengte L	40 mm
Producttype	Spantang