

Garant**CDCT S40101, Soort: HU7310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268520 HU7310
GTIN	4062406057329
Artikelklasse	21I

Omschrijving

CDCT S40101 HU7310 Soort: HU7310
Spaanbreker: AF
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,75 mm
Voeding f : 0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 300 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,1 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	N
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	AF
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 300 m/min

Soort	HU7310
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,75 mm
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CDCT S40101
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien