

Garant
CDCT S40104, Soort: HB7035


Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 268540 HB7035 |
| GTIN | 4062406057442 |
| Artikelklasse | 211 |

Omschrijving

CDCT S40104 HB7035 Soort: HB7035
 Spaanbreker: SF
 Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,23 mm
 Voeding f : 0,03 - 0,25 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 150 m/min
 Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 60 - 150 m/min

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Neventoepassing | K |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Snedecondities | continu |
| Snijsnelheid v_c Neventoepassing | 60 - 150 m/min |
| Snijdiepte a_p | 0,05 - 0,23 mm |
| Soort | HB7035 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snijmateriaal | HM |
| Spaanbreker | SF |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 60 - 150 m/min |
| Hoofdtoepassing | P |
| Voeding f | 0,03 - 0,25 mm/omw, |
| Coating | TiN |
| ISO-code wisselplaat | CDCT S40104 |
| Aantal wisselingen/snij kanten | 2 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |