

**Garant**
**CDCT S40102, Soort: HB7035**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	268530 HB7035
GTIN	4062406210649
Artikelklasse	211

### Omschrijving

CDCT S40102 HB7035 Soort: HB7035  
 Spaanbreker: SF  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm  
 Voeding  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 150 m/min  
 Snij snelheid  $v_c$  Neventoepassing: 60 - 150 m/min

### Technische beschrijving

Neventoepassing	K
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 150 m/min
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid $v_c$ Neventoepassing	60 - 150 m/min
Spaanbreker	SF
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,23 mm

Soort	HB7035
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,2 mm
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Coating	TiN
ISO-code wisselplaat	CDCT S40102
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien