

Garant**GPCT S50102, Soort: HB7410**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 268560 HB7410 |
| GTIN | 4062406057534 |
| Artikelklasse | 211 |

Omschrijving

GPCT S50102 HB7410 Soort: HB7410
Spaanbreker: TIS
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,35 mm
Voeding f : 0,05 - 0,23 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 90 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 40 - 90 m/min |
| Spaanbreker | TIS |
| Soort | HB7410 |
| Hoofdtoepassing | Ti |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Snedecondities | continu |
| Hoekradius | 0,2 mm |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Snijmateriaal | HM |
| Snijdiepte a_p | 0,05 - 0,35 mm |
| Voeding f | 0,05 - 0,23 mm/omw, |
| Coating | TiN |
| ISO-code wisselplaat | GPCT S50102 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |