

Garant**GCCT 060202, Soort: HB7410**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268590 HB7410
GTIN	4062406057657
Artikelklasse	211

Omschrijving

GCCT 060202 HB7410 Soort: HB7410
Spaanbreker: TIS
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,35 mm
Voeding f : 0,05 - 0,23 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 90 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 90 m/min
Voeding f	0,05 - 0,23 mm/omw,
Snededcondities	continu
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,35 mm
Spaanbreker	TIS
Soort	HB7410

Hoofdtoepassing	Ti
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,2 mm
Coating	TiN
ISO-code wisselplaat	GCCT 060202
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien