

**Garant****GCCT 060202, Soort: HB7125-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268590 HB7125-1
GTIN	4062406057671
Artikelklasse	211

## Omschrijving

GCCT 060202 HB7125-1 Soort: HB7125-1  
Spaanbreker: VS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 140 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HB7125-1
Spaanbreker	VS
Snedeccondities	continu
Voeding $f$	0,05 - 0,23 mm/omw,

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 140 m/min
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	GCCT 060202
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien