

Garant
TDAT 070101, Soort: HB7035


Bestelgegevens

Bestelnummer	268620 HB7035
GTIN	4062406057732
Artikelklasse	21I

Omschrijving

TDAT 070101 HB7035 Soort: HB7035
 Spaanbreker: SF
 Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,23 mm
 Voeding f : 0,03 - 0,25 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 150 m/min
 Snijnsnelheid v_c Neventoepassing: 60 - 150 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SF
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 150 m/min
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,23 mm
Neventoepassing	K
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,1 mm

Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Neventoepassing	60 - 150 m/min
Soort	HB7035
Coating	TiN
ISO-code wisselplaat	TDAT 070101
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien