

**ER-spantang, ER 8, Nominale span-Ø d: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308878 3
GTIN	2050001768605
Artikelklasse	39Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel gehard en geslepen.

Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

Opmerking:

De **span-Ø-overbrugging** is **steeds tot 1 mm kleiner**, bijv. Ø 10 – 9 mm, **behalve bij Ø 1, 1,5 en 2 (hier slechts 0,5 mm)**.

Technische beschrijving

Nominale span-Ø d	3 mm
Opname	ER 8
Norm	ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Type	4004 E
Buiten-Ø D	8,5 mm
Totale lengte L	13,6 mm

Producttype

Spantang