

Garant**Stiftfrees, HM, Type: T1610/6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	541000 T1610/6
GTIN	4062406057152
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Afbraamfrees (binnen)** met linkse-spoedvertanding en hoek van 45° voor het **afschuinen**.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Opmerking:

Gereduceerd toerental voor stiftfreesen met een totale lengte van 120 mm: maximaal 11.000 min^{#1}

Technische beschrijving

Kop-Ø	16 mm
Vormbeschrijving	afbraam

Hoek	45 graden
Schacht-Ø	6 mm
Vertanding afkorting	Z3
Totale lengte	70 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Koplengte	10 mm
Serie	Vertanding Z3
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees