


FAHRION®
PRAZISION
ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels, ER 40, Nominale span-Ø d: 12 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	309381 12
GTIN	2050001766977
Artikelklasse	33F

Omschrijving
Uitvoering:

stroomrondloop- en herhalingsnauwkeurigheid **3 µm** (3×D, maximaal = 50 mm), in combinatie met FAHRION CENTRO P-houder.

Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

T.b.v. :

Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

Opmerking:

- **Optimale rondloop alleen bij gebruik in een CENTRO P-houder.**
- **Spanbereik h10 (alleen nominale maat).**

Met **afdichting** voor inwendige koeling (toepasbaar tot 100 bar) en **spuitnippels**.

Vergelijkbaar met ISO 15488-A.

Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 2 µm

Totale lengte L: 46 mm

Technische beschrijving

Nominale span-Ø d	12 mm
-------------------	-------

Opname	ER 40
Norm	ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 2 \mu\text{m}$
Type	471 E
Buiten-Ø D	40,7 mm
Totale lengte L	46 mm
Producttype	SPANKOP