

**HOLEX****Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemienskoścym, HM, Typ: C1225****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540750 C1225
GTIN	4045197723536
Klasa artykułu	52D

**Opis****Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

**HOLEX** Frezy rotacyjne z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych, o dużej odporności na obciążenia dynamiczne i wysokiej stabilności krawędzi skrawających, są produkowane wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Chwył jest wykonany ze stali, gdy średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w pozostałych przypadkach również z węglików spiekanych. **Kształt walcowy zaokrąglony (WRC).**

**Zastosowanie:**

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziórów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: walc. okr.

Ø główki: 12 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 25 mm

długość całkowita: 70 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita	70 mm
długość główki L <sub>1</sub>	25 mm
Ø główki	12 mm
Kształt	C1225

oznaczenie uzębienia	Z7
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia	średnia
opis kształtu	walc. okr.
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe