

Garant**RC.T 0803, Soort: HU7310-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260630 HU7310-1
GTIN	4062406058395
Artikelklasse	21G

Omschrijving

RC.T 0803 HU7310-1 Spaanbreker: AM
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 350 - 600 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	AM
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Soort	HU7310-1
Hoofdtoepassing	N
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	RCGT 0803
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien