

Garant**CCGT 030101, Soort: HB7025-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260046 HB7025-1
GTIN	4062406058661
Artikelklasse	211

Technische beschrijving

Hoekradius	0,1 mm
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Soort	HB7025-1
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,2 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SF
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	CCGT 030101

Aantal wisselingen/snikanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien