

Garant**CCGT 030101, Soort: HU7315-1**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 260046 HU7315-1 |
| GTIN | 4062406058685 |
| Artikelklasse | 211 |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Soort | HU7315-1 |
| Spaanbreker | AF |
| Snedeccondities | continu |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 120 - 600 m/min |
| Voeding f | 0,03 - 0,1 mm/omw, |
| Hoofdtoepassing | N |
| Snijmateriaal | HM |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Snijdiepte a_p | 0,05 - 0,5 mm |
| Hoekradius | 0,1 mm |
| Coating | ongecoat |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| ISO-code wisselplaat | CCGT 030101 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2 |
| Tolerantie | G |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |