

Garant**CCGT 030102, Soort: HB7025-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260047 HB7025-1
GTIN	4062406058692
Artikelklasse	211

Omschrijving

CCGT 030102 HB7025-1 Soort: HB7025-1
Spaanbreker: SF
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,2 mm
Voeding f : 0,03 - 0,1 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min

Technische beschrijving

Snedeclassificatie	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,2 mm
Spaanbreker	SF
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Hoekradius	0,2 mm
Soort	HB7025-1
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
ISO-code wisselplaat	CCGT 030102
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien