

**Garant****Spiraalboor HSS-E-PM HPC, TiAlN, Ø DC h8: 6,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	114620 6,5
GTIN	4045197023773
Artikelklasse	11B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afmetingen overeenkomstig DIN 338.

Schacht conform DIN 1835A.

**Hoogrendement-HPC-spiraalboor** voor hoger gelegen en hoogvastere materialen.

Bijzonder stabiel dankzij **versterkte kern en een parabolisch spaangroefprofiel**. Aanslijping met spaanhoekcorrectie. Nauwkeurige rondloop voor exacte boringen.

Met aanslijping vorm S.

**Advies:****Maximale boordiepte:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Technische beschrijving**

Spaangroeflengte $L_c$	63 mm
Nominale $\varnothing D_c$	6,5 mm
Voeding $f$ in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm/omw,
Aantal snijkanten $Z$	2
Tolerantie nominale $\varnothing$	h8
Schacht- $\varnothing D_s$	8 mm
Totale lengte $L$	107 mm
Norm	DIN 338
aanbevolen maximale boordiepte $L_2$	53,3 mm
Tophoek	130 graden

Schacht	DIN 1835 A met h6
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	HSS E PM
Spiraalhoek	38 graden
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	groen
Producttype	Spiraalboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	80 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	70 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	60 m/min	N
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	50 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	40 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	25 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	14 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	20 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	12 m/min	S
GG(G)	geschikt	50 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	60 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		