

Garant GRIDLINE

Przejezdny stół warsztatowy Vario, wysokość 850 mm, Błat bambusowy, 20x20G, Długość blatu mm / liczba szuflad: 1000**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	923501 1000
GTIN	4062406118297
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej z półką o głębokości 300 mm. Po 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych, Ø 125mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym i bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem. Koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu.

w dostawie::

2x segmenty nóg z kołami, 2x para węzłówek, półka, blat roboczy.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wysokość: 850 mm

długość blatu: 1000 mm

głębokość blatu: 750 mm

grubość blatu: 50 mm

maksymalna nośność konstrukcji jezdnej: 250 kg

masa: 45,3 kg

Opis techniczny

długość blatu	1000 mm
uchwytem.	nie
zderzak	nie
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
Seria	vario
Liczba szuflad	0
Ø kółek stałych	125 mm
maksymalna nośność konstrukcji jezdnej	250 kg
Ø kółka skrętnego	125 mm
grubość blatu	50 mm
głębokość blatu	750 mm
materiał kółka	poliuretan
masa	45,3 kg
opuszczane	nie
ComfortClose	nie
materiał blatu	bambus
wysokość	850 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	250 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Stoły warsztatowe, przejezdne

Akcesoria

Zestaw środków czystości i olejów do pielęgnacji Typ 1	926403 1
--	----------