

Garant GRIDLINE

**Przejezdny stół warsztatowy Vario, wysokość 950 mm, blat ciemny Eluplan, 20×20G, Długość blatu mm / liczba szuflad: 1000/1****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 923517 1000/1 |
| GTIN             | 4062406118280 |
| Klasa artykułu   | 9GG           |

**Opis****Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej z półką o głębokości 300 mm. Po 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych, Ø 125mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym i bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem. Koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Obsługiwana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu** zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 125

**w dostawie::**

2× segmenty nóg z kołami, obudowa z szufladami, półka, blat roboczy.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość: 950 mm

długość blatu: 1000 mm

głębokość blatu: 750 mm  
 grubość blatu: 50 mm  
 wysokość bloku szuflad: 200 mm  
 szerokość bloku szuflad: 600 mm

## Opis techniczny

|  |                         |
|--|-------------------------|
| liczba kółek stałych bez hamulca         | 2                       |
| masa                                     | 58,3 kg                 |
| wysokość bloku szuflad                   | 200 mm                  |
| długość blatu                            | 1000 mm                 |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G        | 20×20                   |
| okładzina kółek niepozostawiająca śladów | tak                     |
| materiał blatu                           | Ciemne tworzywo Eluplan |
| wysokość użytkowa bloku szuflad          | 125 mm                  |
| szerokość użytkowa szuflad w G           | 20                      |
| ComfortClose                             | nie                     |
| głębokość blatu                          | 750 mm                  |
| maksymalna nośność konstrukcji jezdnej   | 250 kg                  |
| wysokość<br>uchwytem.                    | 950 mm<br>nie           |
| liczba kółek skrętnych z hamulcem        | 2                       |
| Ø kółka skrętnego                        | 125 mm                  |
| materiał kółka                           | poliuretan              |
| Seria                                    | vario                   |
| głębokość użytkowa szuflad               | 500 mm                  |
| Liczba szuflad                           | 1                       |
| grubość blatu                            | 50 mm                   |
| szerokość użytkowa szuflad               | 500 mm                  |
| Ø kółek stałych                          | 125 mm                  |
| opuszczane                               | nie                     |

|   |  |
|---|--|
| zderzak   | nie  |
| szerokość bloku szuflad   | 600 mm   |
| głębokość użytkowa szuflad w G  | 20   |
| głębokość bloku szuflad   | 650 mm   |
| Blokada wysuwu jednej szuflady  | obsługa jednoręczna  |
| wykonanie konstrukcyjne   | Konstrukcja z rur stalowych                                    |
| Grubość materiału   | 1 mm   |
| wysokość stołu warsztatowego  | 950 mm   |
| Nośność szuflad/szufladopólek   | 75 kg  |
| nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 250 kg   |
| grubość płyty   | 50 mm  |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)  | 100 %  |
| Zamek patentowy   | modułowa wkładka   |
| Wybór kolorów   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atrybut nazwy produktu  | 20x20G   |
| Rodzaj produktu   | Stoły warsztatowe, przejezdne                                  |

## Akcesoria

|  |           |
|--|-----------|
| Asortyment pilników liczba narzędzi 6                      | 952253 6  |
| Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20          | 952505 20 |
| Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10                       | 953521 10 |
| Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32   | 953821 32 |
| Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37 | 953828 37 |
| Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39 | 953833 39 |
| Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5                     | 954295 5  |
| Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5                     | 954305 5  |

|   |              |
|---|--------------|
| Zestaw młotków liczba narzędzi 3  | 954690 3     |
| Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8   | 954895 8     |
| Mata do szuflad Wymiar w G 20X20  | 951830 20X20 |
| Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 20X20                                     | 951885 20X20 |
| Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X20   | 951910 20X20 |
| Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21   | 914227 KO21  |
| Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 125 mm       | 927805 125   |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/1 | 950320 125/1 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/2 | 950320 125/2 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/3 | 950320 125/3 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/4 | 950320 125/4 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/6 | 950320 125/6 |
| Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22   | 955071 22    |
| Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 26   | 955081 26    |