


Garant**CNMG 09T308, Soort: HB7210-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250152 HB7210-1
GTIN	4062406058876
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 09T308 HB7210-1 Soort: HB7210-1
Spaanbreker: GM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,4 - 6,5 mm
Voeding f : 0,3 - 0,7 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 450 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,4 - 6,5 mm
Spaanbreker	GM
Soort	HB7210-1
Hoekradius	0,8 mm

Voeding f	0,3 - 0,7 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	K
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Aantal wisselingen/snijkmanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien