


Garant**CNMA 120408, Soort: HB7210-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250165 HB7210-1
GTIN	4062406058937
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMA 120408 HB7210-1 Soort: HB7210-1

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,4 - 6,5 mmVoeding f : 0,3 - 0,7 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 450 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,4 - 6,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Snedecondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	K

Voeding f	0,3 - 0,7 mm/omw,
Soort	HB7210-1
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	CNMA 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien