

Garant**DNMG 150608, Soort: HB7210-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250762 HB7210-1
GTIN	4062406059019
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150608 HB7210-1 Soort: HB7210-1
Spaanbreker: GM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,4 - 6,5 mm
Voeding f : 0,3 - 0,7 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 450 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Hoofdtoepassing	K
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	GM
Voeding f	0,3 - 0,7 mm/omw,
Snijmateriaal	HM

Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,4 - 6,5 mm
Soort	HB7210-1
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijkmanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien