

**Garant****DNMG 150612, Soort: HB7210-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250864 HB7210-1
GTIN	4062406059033
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DNMG 150612 HB7210-1 Soort: HB7210-1  
Spaanbreker: GG  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 450 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	K
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Spaanbreker	GG
Snijdiepte $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Hoekradius	1,2 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7210-1

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Voeding f	0,32 - 0,8 mm/omw,
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien