

**HOLEX**
**Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemienskoścym, HM, Typ: G0618**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540750 G0618
GTIN	4045197723628
Klasa artykułu	52D

**Opis**
**Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

**HOLEX** Frezy rotacyjne z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych, o dużej odporności na obciążenia dynamiczne i wysokiej stabilności krawędzi skrawających, są produkowane wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Chwyt jest wykonany ze stali, gdy średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w pozostałych przypadkach również z węglików spiekanych. **Kształt łuku ostrego** (SPG).

**Zastosowanie:**

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: łukowy ostry

Ø główki: 6 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 18 mm

długość całkowita: 50 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

Ø główki	6 mm
Stopień wielkości uzębienia	średnia
opis kształtu	łukowy ostry
długość całkowita	50 mm

Kształt	G0618
długość główki L <sub>1</sub>	18 mm
oznaczenie uzębienia	Z7
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemienskośne
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe