


Garant**SNMA 120408, Soort: HB7210-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251225 HB7210-1
GTIN	4062406059057
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMA 120408 HB7210-1 Hoekradius: 0,8 mm
Soort: HB7210-1
Snijdiepte a_p : 0,4 - 6,5 mm
Voeding f : 0,3 - 0,7 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 450 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	K
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Soort	HB7210-1
Voeding f	0,3 - 0,7 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm

Snedecondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,4 - 6,5 mm
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien