


Garant**SNMA 120412, Soort: HB7210-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251228 HB7210-1
GTIN	4062406059071
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMA 120412 HB7210-1 Hoekradius: 1,2 mm
Soort: HB7210-1
Snijdiepte a_p : 0,4 - 6,5 mm
Voeding f : 0,3 - 0,7 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 450 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	K
Snijmateriaal	HM
Snedecndities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijdiepte a_p	0,4 - 6,5 mm
Hoekradius	1,2 mm
Soort	HB7210-1

Voeding f	0,3 - 0,7 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	SNMA 120412
Aantal wisselingen/snijkmanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien