

bimos

Taboret warsztatowy wysoki – ESD, pianka poliuretanowa, ze ślizgami, Typ: ESD



Dane zamówienia

Numer katalogowy	972701 ESD
GTIN	4016849562834
Klasa artykułu	96B

Opis

Wykonanie:

5-ramienny podnóżek z aluminium (Ø 600 mm). Bezstopniowa regulacja wysokości za pomocą **amortyzatora gazowego**. Powierzchnia siedziska wykonana z pianki poliuretanowej SoftTouch o profilu falistym. **Miękkie siedzenie z oparciem**, profil falisty umożliwia cyrkulację powietrza (komfortowy mikroklimat). **Ergonomiczne oparcie** (wys. 190 mm) pomaga zachować prawidłową pozycję przy siedzeniu. Pianka poliuretanowa, miękka, wygodna, zmywalna.

Zastosowanie:

Idealna kombinacja do wykonywania prac w pozycji stojącej i siedzącej. Dla stanowisk pracy siedzącej albo stojącej lub dla stanowisk, gdzie praca jest wykonywana w obu tych pozycjach. Taborety wysokie ze ślizgami do pracy na wysokości od 720 do 1000 mm.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

DIN 68877

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.

Opis techniczny

Karta danych

szerokość siedziska	340 mm
Sposób regulacji wysokości	dźwignia do regulacji wysokości
Norma	DIN 68877
kolor tapicerki	czarny
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	amortyzator gazowy
Wysokość oparcia:	190 mm
wykonanie podstawy	5-ramienna podstawa
Regulacja pochylenia siedziska	nie
materiał podstawy	aluminium, polerowane
głębokość siedziska	300 mm
wykonanie podstawy	Gleiter
Ø podstawy	580 mm
materiał siedzenia	pianka poliuretanowa
z oparciem	tak
nośność krzesła	120 kg
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
regulacja wysokości	510 - 780 mm
Rodzaj produktu	Taboret wysoki ESD

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/972701-ESD>