


Garant**CC.T 09T308, Soort: HB7210-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260152 HB7210-1
GTIN	4062406059217
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 09T308 HB7210-1 Soort: HB7210-1
Spaanbreker: GM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 450 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Hoofdtoepassing	K
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM

Snededecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	GM
Soort	HB7210-1
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien